

Regelmäßige Wartungen:

- erhöhen die Lebensdauer
- verringern das Risiko eines Spontanausfalls
- sorgen für zuverlässige Ergebnisse



Dienstleistung	Leistungsumfang
<p>Art: Wartung P/N: 000032-WA</p> <p>(Reparatur & Ersatzteile nicht inkl.)</p> <p><i>Wir warten auch Geräte anderer Hersteller, hierbei kann es zu einem modellabhängigen Zuschlag kommen</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Visuelle Überprüfung der mechanischen, fluidischen und elektronischen Komponenten ✓ Reinigen des Geräteinnenraums ✓ Überprüfung der Versorgungsspannungen ✓ Funktionstest der mechanischen Komponenten ✓ Nachspannen des Zahnriemens & Schmieren der beweglichen Teile ✓ Nach Wunsch Tausch der Verschleißteile (Spritzen, Ventile, Schläuche) ✓ Funktionstest des gesamten System ✓ Ausführliches Wartungsprotokoll
<p>Art: Kalibrierung P/N: 000032</p> <p>DIN ISO EN 8655-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gravimetrische Überprüfung der Dosiervolumen ✓ Einsatz geprüfter Messmittel ✓ Prüfung 3 verschiedener Volumen ✓ 10 Messpunkte je Volumen ✓ Statistische Auswertung der Ergebnisse ✓ Kalibrierprotokoll
<p>Art Kalibrierung ≤ 100µl P/N: 000032-KV</p>	<p>Zuschlag für die Kalibrierung kleiner Spritzen (≤100µl)</p>
<p>Art Wartung & Kalibrierung P/N: 000032-WK</p>	<p>Siehe Leistungsumfang Wartung und Leistungsumfang Kalibrierung</p>

Sämtliche Arbeiten werden durch qualifiziertes und autorisiertes Personal durchgeführt.

Qualitätsmanagementsystem gemäß ISO 9001:2008

Microlab 500 Lüfterupgrade



Für die **Dilutoren** und **Dispenser** der Serie Microlab 500 bieten wir ein Upgrade für **staubige** und **korrosive** Umgebungen an.

Normalerweise wird Luft zur Kühlung über die Öffnungen an der Gerätevorderseite angesaugt und durch den hinteren Lüfter ausgeblasen. Dies führt dazu, dass verunreinigte Luft aktiv in das Gerät gelangt. Staub verklebt an den Antriebsspindeln und führt zu Blockaden. Korrosive Dämpfe lassen das Gerät von innen verrosten.

Beim Upgrade wird der vorhandene Lüfter durch ein **geräuschreduziertes** Modell mit **Staubfilter** und **Aktivkohlematte** ersetzt. Der Lüfter bläst in das Gerät. Somit gelangt nur **vorgereinigte Luft** in das Gehäuse.

- **Vermeidung** von **Antriebsblockaden**
- **Minimierung** von **Korrosion** im Gerät
- **Reduzierung** des **Lüftergeräuschs**
- **Austauschbare** Filtermatten

Bezeichnung:

Lüfterupgrade

Aktivkohle-Filtermatte für ML500 Serie mit Upgrade

Staubfiltermatte für ML500 Serie mit Lüfter-Upgrade (Pckg. à 5 Stück)

Artikel-Nr.

HML500004

HML500004-01

HML500004-02



Unser Dienstleistungsspektrum für Sie:

Reparatur
Wartung
Werksüberprüfung
OQ/PV
Kalibrierungen

- ✓ **HPLC Pumpen**
- ✓ **UV/VIS & RI Detektoren**
- ✓ **Autosampler**
- ✓ **Säulenschaltmodule**
- ✓ **Säulenthermostate**
- ✓ **Gas und Liquid Flowmeter**
- ✓ **Photometer**
- ✓ **Hamilton Microlab**
- ✓ **DuraMix**
- ✓ **NanoPumpe**
- ✓ **Komplette HPLC & GC Systeme**

Per Post oder einfach per Fax an 06205 / 9450-33



DURATEC
Analystechnik GmbH

Rheinauer Strasse 4
D-68766 Hockenheim

Tel +49 (0) 6205 / 9450-0
Fax +49 (0) 6205 / 9450-33
eMail info@duratec.de
www.duratec.de
www.duratec.com

Ich interessiere mich für:

- Reparatur Wartung
 Werksüberprüfung OQ/PV

von

.....
Firma


.....
Name

.....
Straße/Gebäude

.....
PLZ/Ort

.....
Telefon

.....
eMail



DURATEC
Analystechnik GmbH

Rheinauer Strasse 4

D-68766 Hockenheim